




KR060B10

Premosnica, 6mm², 10-struka, na vijak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja I _n	57 A
-------------------------------	------

Materijali

Boja	Žuta
------	------

Dimenzije

Visina	77,3 mm
Širina	7,6 mm
Dubina	18 mm

Oprema

Vrsta priključka/utikača za križni priključak	Vertikalni priključak
---	-----------------------

Veza

Broj stezaljki s premoštavanjem	10
---------------------------------	----

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da