



KR060SL

### Borne de passage-phase, 6mm<sup>2</sup>, 800V/41A, SNAP-IN

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	41 A
-------------------------	------

##### Dimensions

Hauteur	66.5 mm
Largeur	8.1 mm
Profondeur	45.5 mm

##### Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>

##### Matière

Couleur	Beige
Matière	Thermoplastique

##### Connectivité

Type de connexion / prise	Raccordement à fiche
---------------------------	----------------------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui