



KR060SL

Samozacisk szeregowy fazowy 6mm², 2-krotny

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 41 A

Wymiary

Wysokość 66,5 mm

Szerokość 8,1 mm

Głębokość 45,5 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.5 - 6 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.5 - 6 mm²

Materiały

Kolor Beżowy

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Łączność

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACh - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak