



KR100B10

Doorverbindingsbrug 10 mm², 10-voudig, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Materiaal

Kleur Geel

Afmetingen

Hoogte 96,1 mm

Breedte 7,55 mm

Diepte 18 mm

Samenstelling

Type steker kruiskoppeling Verticale verbinder

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja