



ZAK101GA5

**Polyester verdeelkast, grootte 1/1005 met railsysteem, 1005x780x315mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	1005 mm
Breedte	780 mm
Diepte	315 mm

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Ja
-----------------------------	----

**Samenstelling**

Materiaal montageplaat	Nee
Met railsysteem	Ja
Met statief	Nee
Aantal velden in de breedte	3
Aantal verdelerrijen	0
Aantal kWh-locaties <= 63 A	0

**Materiaal**

RAL-code	7035
----------	------

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Slagvastheid IK	IK10
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)

**Materiaal**

Materiaal	Glasvezelversterkt polyester
-----------	------------------------------

**Deksel, deur**

Uitvoeringsvorm handgreep	Zwenkgreep
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Deelsverzonken
---------------	----------------

**Uitvoering**

Aantal polen	5
--------------	---

**Spanning**

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

