



VH36NC



Kleinv. Volta HWV 3x12PLE IP30 Stahlblechtür

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 400 - 400 V |
|--------------|-------------|

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|----------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
| Montage auf | Hohlwand |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

Leistung

| | |
|---|---------|
| Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$ | 22,50 W |
|---|---------|

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen | 3 |
| Anzahl Reihen | 3 |
| Anzahl Felder | 1 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Ja |

Kapazität

| | |
|---|----|
| Anzahl Module | 36 |
| Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene | 72 |

Funktionen

| | |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

Abmessungen

| | |
|------------|-----------|
| Höhe | 630,50 mm |
| Breite | 348 mm |
| Tiefe | 630,50 mm |
| Einbauhöhe | 596 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

Abmessungen

| | |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 314 mm |
|--------------|--------|

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------|---|
| Anzahl der Schlösser | 0 |
|----------------------|---|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Einbautiefe | 89 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|-----------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Art der Schranktür | Einzeltür |

Werkstoff

| | |
|------------|------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |

Ausstattung

| | |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja |
| Mit Montageplatte | Nein |

Werkstoff

| | |
|--------------------------------|----|
| Ultraviolettstrahlen beständig | Ja |
|--------------------------------|----|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Schließungstyp | Schnappverschluss Ohne Schloss |
| Glühdrahttest | 850 °C |
| Schutzart IP mit Tür | IP30 |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |