



VH602NWH

Hybrid, volta, Hohlwand, 24PLE, 2 Montageplatten, mit Steckdose + Stahlblechtür

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 400 - 400 V

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Hohlwand

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Leistung**

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei  $\Delta T=20K$  17,50 W

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen 2

Anzahl Reihen 2

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Ja

**Kapazität**

Anzahl Module 24

Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene 48

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung Ja

**Abmessungen**

Höhe 880,50 mm

Breite 348 mm

Tiefe 880,50 mm

Einbauhöhe 846 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren 1

**Abmessungen**

Einbaubreite 314 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der Schlösser 0

**Abmessungen**

Einbautiefe 89 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Art der Schranktür Einzeltür

**Werkstoff**

Werkstoff Kunststoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock Ja

**Werkstoff**

Werkstoff Montageplatte Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)  
Polycarbonat (PC)

---

**Ausstattung**

---

|                   |    |
|-------------------|----|
| Mit Montageplatte | Ja |
|-------------------|----|

---

**Werkstoff**

---

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Ultraviolettstrahlen beständig | Ja |
|--------------------------------|----|

---

**Sicherheit**

---

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
|--------------|-----------------|

---

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

---

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |
|--------------------------------|------|

---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Schließungstyp | Schnappverschluss<br>Ohne Schloss |
|----------------|-----------------------------------|

---

|               |        |
|---------------|--------|
| Glühdrahttest | 850 °C |
|---------------|--------|

---

|                      |      |
|----------------------|------|
| Schutzart IP mit Tür | IP30 |
|----------------------|------|

---

**Nachhaltigkeit**

---

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

---