



VH603NWH

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 400 - 400 V

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Montáž Dutá příčka

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Výkon

Maximální ztrátový výkon rozvaděče při $\Delta T=20K$ 22,50 W

Vybavení

Počet lišt 3

Počet řad v rozvaděči 3

Počet polí v šířce 1

Zámek Ne

Má neutrální svorkovnici Ano

Kapacita

Počet modulů 36

Počet polovičních modulových svorek na liště 72

Funkce

Se vstupy potrubí Ano

Rozměry

Výška 880,50 mm

Šířka 348 mm

Hloubka 880,50 mm

Vestavěná výška 846 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče 1

Rozměry

Vestavěná šířka 314 mm

Kryt, dveře

Počet zámků 0

Rozměry

Vestavěná hloubka 89 mm

Počet jednotek šířky 12

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné Ne

Typ dveří rozvaděče Jednokřídlé dveře

Materiál

Materiál Umělá hmota

Kód RAL 9010

Barva Bílá

Materiál montážní desky Akrylonitril-styren-akrylát (ASA)
Polycarbonat (PC)

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici Ano

Montážní deska Ano

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření Ano

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolaceII
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
Test žhavicím drátem	850 °C
Třída ochrany s dveřmi	IP30

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----