



VH603NWH

**VOLTA HYBRID ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ 3 ΣΕΙΡΕΣ + 1 ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΤΗ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Όνομαστική τάση 400 - 400 V

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι

Τοποθέτηση Γυψοσανίδα

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα 63 A

**Ισχύς**

Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε  $\Delta T=20K$  22,50 W

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ραγών 3

Αριθμός σειρών 3

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Ναι

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 36

Αριθμός μισού στοιχείου ακροδεκτών ανά ράγα 72

**Λειτουργίες**

Με εισόδους αγωγών Ναι

**Διαστάσεις**

Ύψος 880,50 mm

Πλάτος 348 mm

Βάθος 880,50 mm

Ενσωματωμένο ύψος 846 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο πλάτος 314 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός κλειδαριών 0

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο βάθος 89 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 12

**Κάλυμμα, πόρτα**

Με διάφανη πόρτα Όχι

Τύπος πόρτας ερμαρίου Μονή πόρτα

**Υλικά**

Υλικό Πλαστικό

Κωδικός RAL 9010

Χρώμα Λευκό

**Εξοπλισμός**

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Ναι

**Υλικά**

Πλάκα τοποθέτησης υλικού Ακρυλονιτρίλιο-ακρυλικό στυρένιο (ASA)  
πολυανθρακικό (PC)

**Εξοπλισμός**

Έχει πλάκα τοποθέτησης Ναι

**Υλικά**

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία Ναι

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας Κατηγορία μόνωσης II

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κατηγορία προστασίας (IP) IP30

Τύπος κλειδώματος Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά  
χωρίς κλειδαριά

Glow wire test 850 °C

Βαθμός προστασίας με πόρτα IP30

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS Ναι