



VH603NWH

Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 400 - 400 V

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej

Montering Hålvägg

Elektrisk ström

Märkström 63 A

Ström

Maximum effektförlust per kapsling vid $\Delta T=20K$ 22,50 W

Utrustning

Antal skenor 3

Antal rader 3

Antal sektioner i bredd 1

Med lås Nej

Har neutralanslutningsblock Ja

Kapacitet

Antal moduler 36

Antal halva moduls anslutningar per skena 72

Funktioner

Med kabelgenomföringar Ja

Dimensioner

Höjd 880,50 mm

Bredd 348 mm

Djup 880,50 mm

Infällnadshöjd 846 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar 1

Dimensioner

Infällnadsbredd 314 mm

Skydd, dörr

Antal lås 0

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 89 mm

Antal breddenheter 12

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent Nej

Dörrtyp skåp Enkeldörr

Material

Material Plast

RAL-kod 9010

Färg Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock Ja

Material

Materiel montageplåt Akrylnitrilstyrenakrylat (ASA)
Polykarbonat (PC)

Urustning

Har monteringsplatta	Ja
----------------------	----

Material

Resistent mot ultraviolettt ljus	Ja
----------------------------------	----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
-------------	--------------------

Slagtåligghet IK	IK07
------------------	------

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

Låstyp	Snäpplås Utan lås
--------	----------------------

Glödtråds test	850 °C
----------------	--------

Skyddsklass med dörr	IP30
----------------------	------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----
