



VU12NC

### Technické vlastnosti

#### Napětí

Jmenovité napětí 400 - 400 V

#### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Montáž Zapuštěná montáž

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

#### Výkon

Maximální ztrátový výkon rozvaděče při  $\Delta T=20K$  12 W

#### Vybavení

Počet lišt 1

Počet řad v rozvaděči 1

Počet polí v šířce 1

Zámek Ne

Má neutrální svorkovnici Ano

#### Kapacita

Počet modulů 12

Počet polovičních modulových svorek na liště 24

#### Funkce

Se vstupy potrubí Ano

#### Rozměry

Výška 356 mm

Šířka 348 mm

Hloubka 356 mm

Vestavěná výška 340 mm

#### Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče 1

#### Rozměry

Vestavěná šířka 314 mm

#### Kryt, dveře

Počet zámků 0

#### Rozměry

Vestavěná hloubka 89 mm

Počet jednotek šířky 12

#### Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné Ne

#### Materiál

Materiál Umělá hmota

Kód RAL 9010

Barva Bílá

#### Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici Ano

Montážní deska Ne

#### Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření Ano

#### Bezpečnost

Třída izolace Třída izolacell

Mechanická odolnost IK IK07

---

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
Test žhavicím drátem	650 °C

**Udržitelnost**

---

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----