



VU24NC

Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 2 rader med 12 moduler per rad (24m)

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Infälld montering

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Ström

Maximum effektförlust per kapsling vid $\Delta T=20K$	17,50 W
---	---------

Utrustning

Antal skenor	2
Antal rader	2
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

Kapacitet

Antal moduler	24
Antal halva moduls anslutningar per skena	48

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	505,50 mm
Bredd	348 mm
Djup	505,50 mm
Infällnadshöjd	490 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
--------------	---

Dimensioner

Infällnadsbredd	314 mm
-----------------	--------

Skydd, dörr

Antal lås	0
-----------	---

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	89 mm
Antal breddenheter	12

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
-----------------------	-----

Material

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Material

Resistent mot ultraviolett ljus	Ja
---------------------------------	----

Produktdatablad

VU24NC

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås Utan lås
Glödtråds test	650 °C

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----