



VU36NC

Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 3 rader med 12 moduler per rad (36m)

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Infälld montering

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Utrustning

Antal skenor	3
Antal rader	3
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej

Kapacitet

Antal moduler	36
Antal halva moduls anslutningar per skena	72

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	630,50 mm
Bredd	348 mm
Djup	630,50 mm
Infällnadshöjd	615 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0

Dimensioner

Antal breddenheter	12
--------------------	----

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
-----------------------	-----

Material

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har monteringsplatta	Nej
----------------------	-----

Material

Resistent mot ultraviolett ljus	Ja
---------------------------------	----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås Utan lås
Glödtråds test	650 °C