



VU48NC

Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 4 rader med 12 moduler per rad (48m)

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 400 - 400 V

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej

Montering Infälld montering

Elektrisk ström

Märkström 63 A

Ström

Maximum effektförlust per kapsling vid $\Delta T=20K$ 27 W

Utrustning

Antal skenor 4

Antal rader 4

Antal sektioner i bredd 1

Med lås Nej

Har neutralanslutningsblock Ja

Kapacitet

Antal moduler 48

Antal halva moduls anslutningar per skena 96

Funktioner

Med kabelgenomföringar Ja

Dimensioner

Höjd 755,50 mm

Bredd 348 mm

Djup 755,50 mm

Infällnadshöjd 740 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar 1

Dimensioner

Infällnadsbredd 314 mm

Skydd, dörr

Antal lås 0

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 89 mm

Antal breddenheter 12

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent Nej

Material

Material Plast

RAL-kod 9010

Färg Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock Ja

Har monteringsplatta Nej

Material

Resistent mot ultraviolett ljus Ja

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås Utan lås
Glödtråds test	650 °C

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja