



VU602NWH

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí 400 - 400 V

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní použití Ne

Montáž Zapuštěná montáž

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 63 A

**Výkon**

Maximální ztrátový výkon rozvaděče při  $\Delta T=20K$  17,50 W

**Vybavení**

Počet lišt 2

Počet řad v rozvaděči 2

Počet polí v šířce 1

Zámek Ne

Má neutrální svorkovnici Ano

**Kapacita**

Počet modulů 24

Počet polovičních modulových svorek na liště 48

**Funkce**

Se vstupy potrubí Ano

**Rozměry**

Výška 880,50 mm

Šířka 348 mm

Hloubka 880,50 mm

Vestavěná výška 865 mm

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče 1

**Rozměry**

Vestavěná šířka 314 mm

**Kryt, dveře**

Počet zámků 0

**Rozměry**

Vestavěná hloubka 89 mm

Počet jednotek šířky 12

**Kryt, dveře**

Dveře/kryt průhledné Ne

**Materiál**

Materiál Umělá hmota

Kód RAL 9010

Barva Bílá

Materiál montážní desky Kov

**Vybavení**

Má uzemňovací svorkovnici Ano

Montážní deska Ano

**Materiál**

Odolnost proti ultrafialovému záření Ano

---

**Bezpečnost**

Třída izolace	Třída izolace
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
Test žhavicím drátem	650 °C

**Udržitelnost**

---

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----