



VU602WWH

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	400 - 400 V
---------------	-------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	PŽ montaža

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Snaga

Maksimalni gubitak snage po ormaru pri $\Delta T=20K$.	17,50 W
---	---------

Oprema

Broj šina	2
Broj redova	2
Broj sekcija u širinu	1
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da

Kapacitet

Broj modula	24
Broj klemna za polumodule po šini	48

Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	880,50 mm
Širina	348 mm
Dubina	94,50 mm
Ugrađena visina	865 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

Dimenzije

Ugrađena širina	314 mm
-----------------	--------

Poklopac, vrata

Broj brava	0
------------	---

Dimenzije

Ugrađena dubina	89 mm
Broj jedinica širine	12

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Vrsta vrata ormara	Jedna vrata

Materijali

Materijal	Plastika
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
-------------------------------	----

Materijali

Materijal montažne ploče	Metal
--------------------------	-------

Oprema

Ima montažnu ploču	Da
--------------------	----

Materijali

UV otporno	Da
------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C
Klasa zaštite sa vratima	IP30

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----