



VU602WWH

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

Όνομαστική τάση	400 - 400 V
-----------------	-------------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

#### Ισχύς

Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε $\Delta T=20K$	17,50 W
--	---------

#### Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	2
Αριθμός σειρών	2
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	1 Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	24
Αριθμός μισού στοιχείου ακροδεκτών ανά ράγα	48

#### Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

#### Διαστάσεις

Ύψος	880,50 mm
Πλάτος	348 mm
Βάθος	880,50 mm
Ενσωματωμένο ύψος	865 mm

#### Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
-------------------------	---

#### Διαστάσεις

Ενσωματωμένο πλάτος	314 mm
---------------------	--------

#### Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός κλειδαριών	0
--------------------	---

#### Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	89 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	12

#### Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Όχι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Μονή πόρτα

#### Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

#### Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
-----------------------------------	-----

#### Υλικά

Πλάκα τοποθέτησης υλικού	Μέταλλο
--------------------------	---------

#### Εξοπλισμός

Έχει πλάκα τοποθέτησης	Ναι
------------------------	-----

**Υλικά**

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία Ναι

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας Κατηγορία μόνωσης II

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κατηγορία προστασίας (IP) IP30

Τύπος κλειδώματος Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά  
χωρίς κλειδαριά

Glow wire test 650 °C

Βαθμός προστασίας με πόρτα IP30

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS Ναι