



VU602WWH

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Внутрішня установка

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Потужність

Максимальні втрати потужності на шафу за $\Delta T=20K$	17,50 W
---	---------

Обладнання

Кількість рейок	2
Кількість рядів щита	2
Кількість секцій по ширині	1
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

Емність

Кількість модулів	24
Кількість півмодулів терміналів на рейці	48

Функції

3 вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

Розміри

Висота	880,50 mm
Ширина	348 mm
Глибина	94,50 mm
Вбудована висота	865 mm
Вбудована ширина	314 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Розміри

Вбудована глибина	89 mm
-------------------	-------

Кришка, дверцята

Кількість замків	0
------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
Тип дверей шафи	Одинарні двері

Матеріали

Матеріал	Пластик
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий
Матеріал монтажної пластини	Метал

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Так

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Так
----------------------------	-----

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	650 °C
Клас захисту з дверцятами	IP30

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----