



VU603WWH

**Hybrid, volta, Unterputz, 36PLE, 1 Montageplatten, Steckdose und Kunststofftür**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Leistung**

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$	22,50 W
---	---------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	3
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

**Kapazität**

Anzahl Module	36
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmschiene	72

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

**Abmessungen**

Höhe	880,50 mm
Breite	348 mm
Tiefe	880,50 mm
Einbauhöhe	865 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

**Abmessungen**

Einbaubreite	314 mm
--------------	--------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

**Abmessungen**

Einbautiefe	89 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür

**Werkstoff**

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

**Werkstoff**

Werkstoff Montageplatte	Metall
-------------------------	--------

**Ausstattung**

Mit Montageplatte Ja

**Werkstoff**

Ultraviolettstrahlen beständig Ja

**Sicherheit**

Schutzklasse Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP30

Schließungstyp Schnappverschluss  
Ohne Schloss

Glühdrahttest 650 °C

Schutzart IP mit Tür IP30

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja