



VZ24NUH

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

|         |        |
|---------|--------|
| Výška   | 370 mm |
| Šířka   | 348 mm |
| Hloubka | 36 mm  |

##### Konektivita

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Druh montáže | Upevnění šrouby |
|--------------|-----------------|

##### Materiál

|         |      |
|---------|------|
| Kód RAL | 9010 |
|---------|------|

##### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP30 |
|-----------------|------|

##### Vybavení

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet řad v rozvaděči | 2 |
| Počet lišt            | 2 |

##### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Bez REACh-SVHC             | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |