



VA24CN

**Opbouwverdeler volta, IP30, 2x12 modulen, zonder deur**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

**Vermogen**

Max. vermogensverlies per kast bij $\Delta T=20$ K	15 W
--	------

**Samenstelling**

Aantal DIN-rails	2
Aantal verdelerrijen	2
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Ja

**Capaciteit**

Aantal modulen	24
Aantal halve modulen per railklem	48

**Funcies**

Met buisvoeren	Ja
----------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	370 mm
Breedte	305 mm
Diepte	96,50 mm

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	0
Aantal sloten	0

**Afmetingen**

Aantal breedte-eenheden	12
-------------------------	----

**Deksel, deur**

Deur/deksel is transparant	Nee
----------------------------	-----

**Materiaal**

Materiaal	Kunststof
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

**Samenstelling**

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

**Materiaal**

UV-bestendig	Nee
--------------	-----

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C

---

**Duurzaamheid**

---

RoHS conform

Ja