



VA24CN

Opbouwverdeler volta, IP30, 2x12 modulen, zonder deur

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 400 - 400 V |
|-------------------|-------------|

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

Vermogen

| | |
|--|------|
| Max. vermogensverlies per kast bij $\Delta T=20$ K | 15 W |
|--|------|

Samenstelling

| | |
|-----------------------------|-----|
| Aantal DIN-rails | 2 |
| Aantal verdelerrijen | 2 |
| Aantal velden in de breedte | 1 |
| Met slot | Nee |
| Heeft N -klemmenblok | Ja |

Capaciteit

| | |
|-----------------------------------|----|
| Aantal modulen | 24 |
| Aantal halve modulen per railklem | 48 |

Funcities

| | |
|----------------|----|
| Met buisvoeren | Ja |
|----------------|----|

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Hoogte | 370 mm |
| Breedte | 305 mm |
| Diepte | 96,50 mm |

Deksel, deur

| | |
|-------------------|---|
| Aantal kastdeuren | 0 |
| Aantal sloten | 0 |

Afmetingen

| | |
|-------------------------|----|
| Aantal breedte-eenheden | 12 |
|-------------------------|----|

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|-------------|
| Deur/deksel is transparant | Nee |
| Type kastdeur | Enkele deur |

Materiaal

| | |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Kunststof |
| RAL-code | 9010 |
| Kleur | Helderwit |

Samenstelling

| | |
|-------------------------|-----|
| Heeft aarde-klemmenblok | Ja |
| Materiaal montageplaat | Nee |

Materiaal

| | |
|--------------|-----|
| UV-bestendig | Nee |
|--------------|-----|

Veiligheid

| | |
|--|---|
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Slagvastheid IK | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Type slot | Zonder slot |
| Gloeidraad test | 750 °C |

Veiligheid

| | |
|-----------------------------|------|
| Beschermingsklasse met deur | IP30 |
|-----------------------------|------|

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
|-----------------|----|

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|
