



VA24CN

### Технічні характеристики

#### Напруга

Номінальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

#### Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

#### Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

#### Потужність

Максимальні втрати потужності на шафу за $\Delta T=20K$	15 W
---	------

#### Обладнання

Кількість рейок	2
Кількість рядів щита	2
Кількість секцій по ширині	1
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

#### Емність

Кількість модулів	24
Кількість півмодулів терміналів на рейці	48

#### Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

#### Розміри

Висота	370 mm
Ширина	305 mm
Глибина	96,50 mm

#### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	0
Кількість замків	0

#### Розміри

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

#### Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
-------------------------	----

#### Матеріали

Матеріал	Пластик
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

#### Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

#### Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Ні
----------------------------	----

#### Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Без замка
Випробування розжареним дротом	750 °C

---

**Sustainability**

---

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так

---