



VA60CN



volta Rozdzielnica natynkowa 5-rzędowa, 60 modułów, II kl, IP30, QuickConnect

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 400 - 400 V

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Moc

Maksymalna strata mocy na szafkę przy $\Delta T=20K$ 20,50 W

Sprzęt

Liczba szyn 5

Liczba rzędów 5

Liczba sekcji w poziomie 1

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Tak

Pojemność

Liczba modułów 60

Liczba zacisków półmodułów na szynę 120

Funkcje

Z wlotami przewodów Tak

Wymiary

Wysokość 765 mm

Szerokość 305 mm

Głębokość 96,50 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 0

Liczba zamków 0

Wymiary

Liczba jednostek szerokości 12

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Materiały

Materiał Tworzywo sztuczne

Kod RAL 9010

Kolor Czysta biel

Materiał płyty montażowej Akrylonitryl-styren-akrylan (ASA)
Poliwęglan (PC)

Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

Materiały

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe Nie

Sprzęt

Posiada płytę montażową Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	650 °C

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak