



VA60CN



**Opbouwverdeler volta IP30, 705 x 305 mm, 5 x 12 modulen**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

**Vermogen**

Max. vermogensverlies per kast bij $\Delta T=20$ K	20,50 W
--	---------

**Samenstelling**

Aantal DIN-rails	5
Aantal verdelerrijen	5
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Ja

**Capaciteit**

Aantal modulen	60
Aantal halve modulen per railklem	120

**Funcities**

Met buisvoeren	Ja
----------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	765 mm
Breedte	305 mm
Diepte	96,50 mm

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	0
Aantal sloten	0

**Afmetingen**

Aantal breedte-eenheden	12
-------------------------	----

**Deksel, deur**

Deur/deksel is transparant	Nee
Type kastdeur	Enkele deur

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

**Materiaal**

Materiaal	Kunststof
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

**Samenstelling**

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
-------------------------	----

**Materiaal**

Materiaal montageplaat	Acrilaat styreen acrylonitril (ASA) Polycarbonaat (PC)
------------------------	---

**Samenstelling**

Materiaal montageplaat	Nee
------------------------	-----

---

**Materiaal**

---

UV-bestendig	Nee
--------------	-----

---

**Veiligheid**

---

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
--------------------	---

---

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

---

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

---

Type slot	Klik op slot Zonder slot
-----------	-----------------------------

---

Gloedraad test	650 °C
----------------	--------

---

Beschermingsklasse met deur	IP30
-----------------------------	------

---

**Duurzaamheid**

---

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

---

RoHS conform	Ja
--------------	----

---