



TMF100

Draadloze Modbus-RTU naar -TCP Ethernet ontvanger, Bluetooth, 24 VDC

Technische eigenschappen

Samenstelling

Webserver	Nee
-----------	-----

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
Type voeding	DC

Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol	IEEE 802.15.4
Type interface bussysteem/media gateway	Meervoudige interfaces

Vermogen

Stroomverbruik	100 mA
----------------	--------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Samenstelling

Aantal kanalen	24
----------------	----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 50 °C
---------------------	-------------

Samenstelling

Max. aantal toestellen per kanaal	1
-----------------------------------	---

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Breedte	17,8 mm
Afmetingen	85.4 x 17.8 mm
Diepte	60,2 mm
Aantal breedte-eenheden	1

Aansluiting

Type connector/steker bussysteem	Schroefaansluiting Klemaansluiting
Type connector/steker	Schroefaansluiting Klemaansluiting

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----