




B34532

Gaine ICTA 3422 Sevvo EXPERT+ recyclé diamètre 32 sans tire-fil blanche

Caractéristiques techniques

Dimensions

Diamètre	32 mm
Longueur	50000 mm
Diamètre extérieur	32 mm
Diamètre intérieur	24,2 mm

Matière

Matériau	Polypropylène (PP)
Couleur	Blanc
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	30 %
Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui
Code RAL	9010
Couleur du produit	Blanc

Equipement

Avec tire-fil	Non
Résistant à l'huile	Non

Installation, montage

Revêtement intérieur lubrifié	Non
-------------------------------	-----

Fonctions mécaniques

Classe de résistance à l'écrasement	3 (moyen, 750 N)
-------------------------------------	------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Sécurité

Test au fil incandescent	750 °C
Inflammable	Non

Configuration

Type de mur	Simple paroi
-------------	--------------

Forme

Rainuré le long	Non
-----------------	-----

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----