



B34840

**Gaine ICTA 3422 Sevo CLASSIC+ recyclé diamètre 40 sans tire-fil grise**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Diamètre	40 mm
Longueur	50000 mm

**Matière**

Matériau	Polypropylène (PP)
Couleur	Gris
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	30 %
Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui

**Equipement**

Avec tire-fil	Non
---------------	-----

**Installation, montage**

Revêtement intérieur lubrifié	Non
-------------------------------	-----

**Fonctions mécaniques**

Classe de résistance à l'écrasement	3 (moyen, 750 N)
-------------------------------------	------------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

**Sécurité**

Test au fil incandescent	750 °C
--------------------------	--------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui