



ICTA 25 mm 34223/33433 GRIGIO HALOGEN FREE senza filo, 100 m

Caratteristiche tecniche

Serie

| | |
|-----------|-----------|
| Diametro | 25 mm |
| Lunghezza | 100000 mm |

Materiali

| | |
|---|--------------------|
| Materiale | Polipropilene (PP) |
| Colore | Grigio |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 0 % |
| Resistente agli ultravioletti | No |

Equipaggiamento

| | |
|--------------|----|
| Con tiracavo | No |
|--------------|----|

Installazione, montaggio

| | |
|--|----|
| È rivestito internamente di lubrificante | Si |
|--|----|

Caratteristiche meccaniche

| | |
|--|------------------|
| Classe di resistenza allo schiacciamento | 3 (medio, 750 N) |
|--|------------------|

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - +90 °C |
|-------------------------|-------------|

Protezione

| | |
|---|--------|
| Grado di resistenza al filo incandescente GWT | 960 °C |
|---|--------|

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni | Si |
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |