



ICTAECOF

**ICTA ECO GREEN 25 mm 34223 VERDE SCURO con filo, PP RICICLATO, 100 m**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

Diametro	25 mm
Lunghezza	100000 mm

**Materiali**

Materiale	Polipropilene (PP)
Colore	Verde
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	40 %
Resistente agli ultravioletti	No

**Equipaggiamento**

Con tiracavo	Si
--------------	----

**Installazione, montaggio**

È rivestito internamente di lubrificante	Si
--	----

**Caratteristiche meccaniche**

Classe di resistenza allo schiacciamento	3 (medio, 750 N)
--	------------------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - +90 °C
-------------------------	-------------

**Protezione**

Grado di resistenza al filo incandescente GWT	960 °C
---	--------

**Sostenibilità**

Senza alogenri	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si