



ICTA ANTI-UV HALOGEN FREE 34223 50 mm NERO, 25 m

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

Diametro	50 mm
Lunghezza	25000 mm

**Materiali**

Materiale	Polipropilene (PP)
Colore	Nero
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Resistente agli ultravioletti	Si

**Equipaggiamento**

Con tiracavo	No
--------------	----

**Installazione, montaggio**

È rivestito internamente di lubrificante	No
--	----

**Caratteristiche meccaniche**

Classe di resistenza allo schiacciamento	3 (medio, 750 N)
--	------------------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - +90 °C
-------------------------	-------------

**Protezione**

Grado di resistenza al filo incandescente GWT	960 °C
---	--------

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si