



ICTAQ 16 mm DOPPIA PARETE HF, BIANCO, parete interna BLU, linea BLU, 100 m

Caratteristiche tecniche

Serie

Diametro	16 mm
Lunghezza	100000 mm

Materiali

Materiale	Polipropilene (PP)
Colore	Bianco
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Resistente agli ultravioletti	No

Equipaggiamento

Con tiracavo	No
--------------	----

Installazione, montaggio

È rivestito internamente di lubrificante	Si
--	----

Caratteristiche meccaniche

Classe di resistenza allo schiacciamento	3 (medio, 750 N)
--	------------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +90 °C
-------------------------	-------------

Protezione

Grado di resistenza al filo incandescente GWT	960 °C
---	--------

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si