



ICTAQ 25 mm DOPPIA PARETE HF, BIANCO, parete int. BLU, linea VERDE, filo, 100 m

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

Diametro	25 mm
Lunghezza	100000 mm

##### Materiali

Materiale	Polipropilene (PP)
Colore	Bianco
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Resistente agli ultravioletti	No

##### Equipaggiamento

Con tiracavo	Si
--------------	----

##### Installazione, montaggio

È rivestito internamente di lubrificante	Si
--	----

##### Caratteristiche meccaniche

Classe di resistenza allo schiacciamento	3 (medio, 750 N)
--	------------------

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +90 °C
-------------------------	-------------

##### Protezione

Grado di resistenza al filo incandescente GWT	960 °C
---	--------

##### Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si