



IRLHF 25 mm 33431 RIGIDO GRIGIO HALOGEN FREE CLASSE MEDIA, 3 m, 60 m

Caratteristiche tecniche

Materiali

Colore	Grigio
--------	--------

Serie

Diametro interno	20,4 mm
Diametro esterno	25 mm
Diametro	25 mm
Lunghezza	3000 mm

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si