



**IRLHF 25 mm 33431 RIGIDO GRIGIO HALOGEN FREE CLASSE MEDIA, 3 m, 60 m**

**Caratteristiche tecniche**

**Materiali**

Colore	Grigio
--------	--------

**Serie**

Diametro interno	20,4 mm
Diametro esterno	25 mm
Diametro	25 mm
Lunghezza	3000 mm

**Sostenibilità**

Senza alogenri	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si