



IRLHF16

**IRLHF 50 mm 33431 RIGIDO GRIGIO HALOGEN FREE CLASSE MEDIA, 3 m, 15 m**

**Caratteristiche tecniche**

**Materiali**

Colore	Grigio
--------	--------

**Serie**

Diametro interno	44,2 mm
Diametro esterno	50 mm
Diametro	50 mm
Lunghezza	3000 mm

**Sostenibilità**

Senza alogenri	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si