Produktdatenblatt
TJAS671



TJAS671

domovea basic - Visualisierungsserver mit easy KNX, IoT und Matter-Standard

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Web server	Ja

Spannung

Betriebsspannung	195 - 254 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Versorgungsspannungsart	AC

Anschlussmöglichkeiten

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Mehrfach-Schnittstellen

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy

Sicherheit

Schutzart IP	IP20

Kapazität

Anzahl Module	6

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Ausstattung

Anzahl Kanäle	1

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja

Abmessungen

Breite	106 mm
Abmessungen	90 x 106 mm
Tiefe	65 mm
Breite in Teilungseinheiten	6

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Bussystem	Busanschlussklemme
Anschluss-/Steckertyp	quickconnect

Texte

Kodierung	Verwaltung von 4 konfigurierbaren Benutzerprofilen
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Funktionen

Anzahl Funktionskanäle	500

Data-Act-Konformität

Generiert Daten	Ja
Datentypen	Grundlegende Informationen Allgemeine Diagnose Generisches KNX-Telegramm
Datenformate	KNX (IP) KNX (TP)
Geschätztes tägliches Datenvolumen	10 KB - 100 KB
Datengenerierung in Echtzeit	Nein
Auf dem Gerät gespeicherte Daten	Ja

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja