



LFH2002009016

### Leitungsführungskanal halogenfrei LFH 20x20mm verkehrsweiss

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	18 mm
Breite	19 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	228 - 228 mm <sup>2</sup>

##### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	1
---	---

##### Werkstoff

Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiss

##### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

##### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

##### Anschlussmöglichkeiten

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

##### Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklemme	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

#### Abbildungen | Zeichnungen

