



WNC035B



Comm. chiave con stampa da muro mors. ingr. separ. Serie W.1 bianco polare opaco

**Caratteristiche tecniche**

**Materiali**

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010

**Controlli e indicatori**

Tipo di comando/pulsante per veneziane	Interruttore a 2 poli
--	-----------------------

**Materiali**

finitura superficiale	Opaco
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	240 V
-------------------	-------

**Corrente**

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di commutazione	10 A

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

**Testo**

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Morsetto	Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio

**Connessione**

Tipo di connettore	Terminale a vite
--------------------	------------------

**Adatto per**

W.1

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si