




WNA042



**W.1 Moduł łącznika świecznikowego wspólne zaciski wejściowe, IP55, szary**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd załączania 10 A

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy  
Montaż powierzchniowy

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50-60 Hz

**Materiały**

Kolor Szary

Kod RAL 7011  
7038

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

**Identyfikacja**

Konfiguracja elementów Element sterowania

**Łączność**

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 2

**Wymiary**

Wymiary 55 x 55 mm

Zakres głębokości wbudowania 12 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 0 mm

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK IK08

Nadaje się do wyższej klasy IP IP55 z zamkniętą pokrywą

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 10 A

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku Zacisk wtykowy

**Dodatkowe informacje**

Montaż Do mocowania śrubowego

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Przycisk Nie

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak