



LE1840C

Wkładka topikowa D02 gG 40A 400VAC

Właściwości techniczne

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	D02
Charakterystyka bezpiecznika	gG

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	40 A
-----------------	------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3,90 W
--	--------

Wymiary

Wysokość	15,3 mm
Szerokość	15,3 mm

Materiały

Kolor	Czarny
-------	--------

Architektura

Charakterystyka wyzwalania	gG
----------------------------	----

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak