



LE1840C

Zekering D02-40 A 400 V gG

Technische eigenschappen

Zekering

Zekeringsgrootte	D02
Kenmerken zekering	gG

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	3,90 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	15,3 mm
Breedte	15,3 mm

Materiaal

Kleur	Zwart
-------	-------

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja