



WXF114D

**Prise 2P+T + chargeur USB type C gallery dune**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

16 A

**Tension**

Tension nominale

196 - 276 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-5 - 35 °C

**Fréquence**

Fréquence

50 - 50 Hz

**Puissance**

Puissance de sortie

7,5 W

**Matière**

Finition

Brillant

Matériau

Polycarbonate (PC)

Traitement

Non traité

**Dimensions**

Hauteur

75 mm

Largeur

75 mm

Profondeur

45 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

**Raccordement**

Section du conducteur

1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

**Connectivité**

Type de montage

Clipsé

Type de connecteur/prise USB

C

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant

Norme française NF

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

Avec fermeture

Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Pré-équipé avec

Sans

**Capacité**

Nombre de modules

2

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts

Oui

Résistance aux chocs IK

IK05

Classe de protection (IP)

IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Non

**Textes**

Impression

Avec inscription

Fusible

Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

**Textes**

Housse	Obturateur centrale
Type de raccordement	Avec borne enfichable

**Adapté à**

Hager gallery
---------------