



FZ622N

#### Właściwości techniczne

##### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 200 mm |
| Szerokość | 550 mm |
| Głębokość | 205 mm |

##### Sprzęt

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Liczba sekcji w poziomie | 2                       |
| Podstawa obudowy         | Element pośredni cokołu |

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP40 |
|------------------------------------|------|

##### Łączność

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Rodzaj montażu | Połączenie śrubowe |
|----------------|--------------------|

##### Instalacja, montaż

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie |
|----------------------------------|-----|

##### Materiały

|          |             |
|----------|-------------|
| Kolor    | Czysta biel |
| Materiał | Stal        |

##### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |