



FZ624N

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	200 mm
Szerokość	1050 mm
Głębokość	205 mm

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	4
Podstawa obudowy	Element pośredni cokołu

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40
------------------------------------	------

Łączność

Rodzaj montażu	Połączenie śrubowe
----------------	--------------------

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
----------------------------------	-----

Materiały

Kolor	Czysta biel
Materiał	Stal

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak