



ATH163009016BA



## Minikanal ATH 16x32mm Halogenfri med självhäftande tejp Vit

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	16 mm
Bredd	32 mm
Längd	2100 mm
Lockbredd	16 mm

#### Skydd, dörr

Antal monterbara lock	1
-----------------------	---

#### Dimensioner

Inre area	420 - 420 mm <sup>2</sup>
-----------	---------------------------

#### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	3
---	---

#### Material

Material	PC - ABS
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9016
Färg	Trafikvit

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP40

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	15 - 60 °C
------------------	------------

#### Anslutning

Skarv	Utan koppling
-------	---------------

#### Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1-1
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Nej

#### Installation, montering

Perforering botten	Ja
--------------------	----

#### Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

