



TYFS808H

ΜΟΝΑΔΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ KNX SECURE BASIC 8IN/8OUT

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Φορτίο C	Ναι
Αριθμός καναλιών	8
Αριθμός εξόδων	8

Αρχιτεκτονική

Αριθμός των εξόδων ρολών/περσίδων	3
-----------------------------------	---

Σύνδεση

Είδος επαφών	6NO
--------------	-----

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα	Όχι
---------------------	-----

Εξοπλισμός

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Ναι
-------------------------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	72 mm
------	-------

Τάση

Τάση εισόδου	5 - 5 V
Τάση λειτουργίας	230 - 230 V

Διαστάσεις

Μήκος	94 mm
Πλάτος	72 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Ράγα DIN
------------	----------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου	8
Ρεύμα διακοπής	16 A
Ονομαστικό ρεύμα IN	16 A

Ισχύς

Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως	2300 - 2300 W
Ισχύς εξόδου	2300 W

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Κείμενο

Λειτουργία	Λειτουργίες KNX: μεταγωγή, αποστολή τιμής, κλήση σεναρίου
Τρόπος εγκατάστασης	τοποθέτηση σε ράγα DIN εφικτή
Τρόπος λειτουργίας	Τρόποι λειτουργίας: θέρμανση, ψύξη ή θέρμανση και ψύξη
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι