



TYFS808H



**Rumsstyrenhet KNX Secure för hotell, 8 ingångar/ 8 utgångar**

**Tekniska egenskaper**

**Utrustning**

C last	Ja
Antal kanaler	8
Antal utgångar	8

**Arkitektur**

Antal persienn-/markisutgångar	3
--------------------------------	---

**Anslutning**

Anslutningstyp	6NO
Med bussystem radio	Nej

**Utrustning**

Med brytare för manuell omkoppling	Ja
------------------------------------	----

**Dimensioner**

Höjd	72 mm
------	-------

**Spänning**

Ingångsspänning	5 - 5 V
Driftspänning	230 - 230 V

**Dimensioner**

Längd	94 mm
Bredd	72 mm

**Installation, montering**

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

**Elektrisk ström**

Antal ingångar	8
Omkopplingsström	16 A
Märkström	16 A

**Ström**

Effekt glödljus	2300 - 2300 W
Uteffekt	2300 W

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

**Text**

Funktion	KNX-funktioner: Växla, skicka värde, scenanrop
Utförande	DIN-skene montering är möjlig
Driftläge	Driftlägen uppvärmning, kylning eller uppvärmning och kylning
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja