
# Karta katalogowa
WDEM3036



WDEM3036

**one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski**

## Właściwości techniczne

### Prąd elektryczny

| | |
|---|---|
| Prąd załączania | 10 AX (100W LED (SBL)) |

### Instalacja, montaż

| | |
|---|---|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |

### Napięcie

| | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 250 V |

### Częstotliwość

| | |
|---|---|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |

### Materiały

| | |
|---|---|
| Kolor | Szary |
| Kod RAL | Podobne do RAL 7035 |
| Powierzchnia | Mat |
| Materiał | Metal<br>Tworzywo sztuczne |
| Wykończenie | Barwiony |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 0 % |

### Identyfikacja

| | |
|---|---|
| Konfiguracja elementów | Element podstawowy |

### Akcesoria

| | |
|---|---|
| Pole opisowe | Nie |

### Łączność

| | |
|---|---|
| Rodzaj montażu | Mocowanie za pomocą pazurów |

### Elementy sterujące i wskaźniki

| | |
|---|---|
| Liczba przycisków | 1 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wymiary | 71 x 71 mm |
| Głębokość zabudowy | 31 mm |
| Wbudowane puszki podtynkowe | 35 mm |

### Bezpieczeństwo

| | |
|---|---|
| Odporność na uderzenie IK | IK07 |
| Wyższa klasa IP | IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym |

### Prąd elektryczny

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy In | 10 A |

### Rodzaj połączenia

| | |
|---|---|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk wtykowy |

### Dodatkowe informacje

| | |
|---|---|
| Montaż | Z pazurkami rozporowymi<br>Do mocowania śrubowego |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi |
| Oświetlenie | Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem |
| Przycisk | Nie |

### Architektura

| | |
|---|---|
| Element sterujący/obsługowy | Klawisz pojedynczy |

**Zrównoważony rozwój**

| | |
|---|---|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |
| Cradle to Cradle Certified® Pełny zakres | Bronze, version 4.1 |