



WTS4155BM



Chargeur USB C+C, puissance 20W, 1930, anthracite mat

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Connectivité

Type de connection / prise	borne à vis
Type de port USB	CC

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	40 mm
Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	32 mm

Raccordement

Type de connection / prise	CC
----------------------------	----

Equipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Accessoires

Avec fusible miniature	Oui
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No

Puissance

Puissance de sortie	20 W
Puissance absorbée (veille)	0,06 W

Tension

Tension d'entrée	196 - 253 V
------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	0,2 A
Courant de sortie	3000 mA

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui